



L 1001 Alba

Щелочной усилитель стирки



рН рабочего раствора:
ок. 12,3

Дозировка средства:
6 - 10 г / 1 кг белья



Область применения

- Усилитель стирки для предварительной и основной стирки текстиля

Характеристики

- Эмульгирует жиры, разрушает протеины и удаляет пигментные загрязнения.
- Обеспечивает нейтрализацию кислотности, обусловленной загрязненным текстилем.

Внимание

- Использовать защитные перчатки и защитные очки
- Избегать попадания в глаза и на кожу
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение 15 минут, проконсультироваться с врачом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Представители компании Klinin установят дозирующий насос и отрегулируют дозировку средства.



2. Дозирование происходит в автоматическом режиме при помощи дозирующего насоса.



3. Температура применения: 40 - 95°C.
Дозировка средства: 6 - 10 г на 1 кг белья.



4. Следите за уровнем средства. Вовремя меняйте канистры.
Не допускайте попадания воздуха в трубку дозатора.